

Bitte beachten

Fachböden können nicht vor einer an der Rückwand angebrachten Lochplatte eingehängt werden, nur darüber oder darunter.



1 Abb. mit 2 Fachböden, 2 Tür- und 2 Rückwand-Lochplatten (Zubehör)



2 Türen aus Makrolon
Abbildung mit 4 Fachböden (Zubehör)



3 Türen aus Aluminium
Abbildung mit 4 Fachböden (Zubehör)



4 Abb. mit Fachböden
(Zubehör)

Artikel		1	2	3	4
Ausführung		Doppel-Flügeltür	Türen aus Makrolon	Aluminiumtüren	Rollladen aus Aluminium
Tragfähigkeit	kg	500	500	500	500
Länge (ohne Griff)	mm	1150	1050	1050	1050
Breite x Höhe	mm	740 x 1785	740 x 1785	740 x 1785	740 x 1785
Nr.		200 109 05	200 383 05	200 213 05	200 344 05
Fachboden	Nr.	200 212 05	200 212 05		200 345 05
Zugdeichselset	Nr.	200 382 05	454 059 05		
Lochplatten Tür-Innenseite Länge x Breite 1515 x 470 mm	Nr.	200 110 05	–	–	–
Lochplatten Rückwand Innenseite Länge x Breite 991 x 457 mm	Nr.	200 101 05	–	–	–

1 – 3 Schrankwagen mit Flügeltüren

Tragfähigkeit 500 kg

- ▶ Modulare Bauweise mit umfangreichem Zubehör zum individuellen Ausbau
- ▶ Mit Doppelflügeltür
- ▶ Abschießbar

Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion. Pulverbeschichtet, serienmäßig in Lichtblau RAL 5012. Doppel-Flügeltür mit Basquille-Verriegelung. Zylinderschloss, gleichschließend. Länge x Breite x Höhe 1150 x 740 x 1785 mm.

Bodenplatte aus wiederverwerteten Kunststoffen. Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche. Wetterbeständig, Öl- und weitgehend säurefest. Recyclingfähig. **Deutsches Gebrauchsmuster.**

1 Türen aus Stahlblech

Wände aus Stahlblech

2 Türen aus Makrolon

Wände aus Stahlblech

3 Türen aus Alublech

Wände aus Alublech

4 Mit Rolladen Wände aus Alublech

Tragfähigkeit 500 kg

Stahlteile pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012.

Radausstattung 1 – 4

Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 200 mm, Vollgummireifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp.

Zubehör 1 – 4

Fachböden

MDF-Platte, Dekor beschichtet. Länge x Breite 1032 x 682 mm. Tragfähigkeit 50 kg. Im 50-mm-Raster höhenverstellbar, mit 4 Auflagehaken.

Zugdeichselset

Auch nachträglich anschraubbar.

Lochplatten (nur Pos. 1)

Aus Stahlblech, weißaluminium RAL 9006. Zum Einhängen in die Innenseite der Türen bzw. der Rückwand. Jede Tür ist mit 1 Platte, die Rückwand mit 2 Platten bestückbar.

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

MADE
IN
GERMANY

5
Jahre Garantie