

Hymer Stehleiter SC 40

Aufstieg einseitig, 7 Stufen (inkl. Podest), Standhöhe 1,58 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Holmlänge 2,36 m, Aus Aluminium, Holme eloxiert

Artikelnummer: 147637



HYMER



Hymer Stufenstehleiter SC 40

Stehleiter




- Aufstieg einseitig
- 7 Stufen (inkl. Podest)
- Standhöhe 1,58 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,08 m
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 2,36 m
- Erhöhte Stabilität durch Eckverstreben an der unteren Stufe
- Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
- mit praktischer Ablageschale und Eimerhaken
- rutschsichere Leiterschuhe am Holmende
- Aus Aluminium, Holme eloxiert
- aufgestellt Höhe x Breite 2180 x 520 mm
- Gewicht 7,4 kg

- Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Sicherheitsausstattung Leiter	Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
Material	Aluminium	Sicherheitsbügel	ja
Nutzung	einseitig	Spreizsicherung	ja
Länge Holm	2,36 m	Leiter Ausführung	zweiteilig
Standhöhe	1,58 m	Leiter Ausstattung	Ablageschale und Eimerhaken
Breite Podest	250 mm	Ablageschale	ja
Tiefe Podest	250 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Eckverstreben an der unteren Stufe
Arbeitshöhe	3,08 m	Oberfläche Holme	eloxiert
Stufen Anzahl	7	Treppengängig	nein
Tiefe Stufen	80 mm	Unterbau	rutschsichere Leiterschuhe
Höhe	2180 mm	Norm TRBS /Technische Regeln für	TRBS 2121-2
Breite	520 mm	Garantie	10 Jahre
klappbar	ja	Gewicht	7,4 kg
fahrbar	nein		

Zubehör

147610		Ersatzteil, Für Stufenstehleiter
147613		Ersatzteil, Für Stufenstehleiter
224582		Antistatikband, Für Leiter