



# Universalschutz – GPN 610



## Funktionsmaße:



Größe	A	B	C	D	E	G	H
GPN 610 U 1	10	4,4	6,2	4,6	2,8	10,8	10
GPN 610 U 2	11	6	7,8	6,2	4,4	10,8	10
GPN 610 U 3	13	7,6	9,4	7,8	6	10	10
GPN 610 U 4	14	8,4	10,2	8,6	6,8	10	10
GPN 610 U 5	14	9,2	11	9,3	7,5	10	10
GPN 610 U 6	15	9,9	11,7	10,1	8,3	10	10
GPN 610 U 7	16	10,6	12,4	10,8	9	10	10
GPN 610 U 8	17	11,3	13,1	11,2	9,5	10	10
GPN 610 U 9	18	12,2	14,1	12,5	10,4	12	12
GPN 610 U 10	18	12,5	14,6	13,3	11,2	12	12
GPN 610 U 11	19	13,5	15,6	14	11,9	12	12
GPN 610 U 12	19	14	16,1	14,5	12,4	12	12
GPN 610 U 13	21	15	17	15,5	13,2	13	13
GPN 610 U 14	22	16,3	18,6	17	14,7	13	13
GPN 610 U 15	22	17,3	19,4	17,6	15,5	13	13
GPN 610 U 16	24	17,5	20,1	18,5	15,9	15	15
GPN 610 U 17	25	18,4	21	19,4	16,8	15	15
GPN 610 U 18	25	19	21,6	20	17,4	15	15
GPN 610 U 19	27	20,4	23,2	21,6	18,8	16	16
GPN 610 U 20	28	20,7	23,5	21,9	19,1	16	16
GPN 610 U 21	29	22,2	24,8	23	20,4	16	16
GPN 610 U 22	30	23,2	26,3	24,4	21,2	18	18
GPN 610 U 23	32	24,5	27,8	26,2	22,9	19	19
GPN 610 U 24	33	25,5	29,2	27,7	23,7	19	19
GPN 610 U 25	35	27,8	31,1	29,5	26,2	19	19
GPN 610 U 26	37	29,8	32,6	31,1	28,3	16	16
GPN 610 U 27	38	31,4	35,1	32,8	29,7	21	21
GPN 610 U 28	41	33,3	37,1	35,5	31,7	22	22
GPN 610 U 29	45	36,7	40,5	39	35,2	22	22
GPN 610 U 30	48	38,2	43	41,4	36,6	23	23
GPN 610 U 31	48	39,6	42,9	41,3	38	19	19
GPN 610 U 32	49	41,4	44,7	43	39,7	19	19
GPN 610 U 33	51	44,4	47,7	46,1	42,8	19	19
GPN 610 U 34	54	45,2	49,6	48	43,6	25	25
GPN 610 U 35	55	46,6	51	48,7	45,2	25	25
GPN 610 U 36	62	52,5	56,9	55,2	50,8	25	25
GPN 610 U 37	65	54	59,3	57,8	52,5	25	25
GPN 610 U 38	65	54,2	58,6	57	52,6	25	25
GPN 610 U 39	67	58,8	62,8	61,1	56,7	25	25
GPN 610 U 40	71	60,7	67,1	64,3	57,5	28,5	29
GPN 610 U 41	75	67,1	70,4	68,7	65,4	19	19
GPN 610 U 42	83	72,4	75,7	74,1	70,8	19	19
GPN 610 U 43	92	84,5	87,8	85	82,4	18,5	19
GPN 610 U 241	33	26,4	30,4	28,9	24,9	19	19
GPN 610 U 291	45	38,4	40,7	39,2	36,9	13	13

IA = Innenanwendung (mm)  
AA = Außenanwendung (mm)