



**Omschrijving:** Stalen montageplaat voor wandmontage kasten. Alle zijken van de montageplaten van 800 mm en daarboven zijn voorzien van omgezette randen. Met behulp van de AMG als accessoire kan de montageplaat in iedere diepte gemonteerd worden. Niet geschikt voor de AFS serie. Zie ook de replacement en spareparts catalogus.

**Materiaal:** Gegalvaniseerd plaatstaal.

**Verpakkingseenheid:** Per stuk.

H	B	h	b	Item nr.
200	200	170	150	AMP02020
250	200	220	150	AMP02520
250	250	220	200	AMP02525
300	250	270	200	AMP03025
300	300	270	250	AMP03030
300	400	270	350	AMP03040
300	600	270	550	AMP03060
300	800	270	750	AMP03080
300	1000	270	950	AMP03100
300	1200	270	1150	AMP03120
350	250	320	200	AMP03525
400	300	370	250	AMP04030
400	400	370	350	AMP04040
400	500	370	450	AMP04050
400	600	370	550	AMP04060
500	300	470	250	AMP05030
500	400	470	350	AMP05040
500	500	470	450	AMP05050
600	400	570	350	AMP06040
600	500	570	450	AMP06050
600	600	570	550	AMP06060
600	800	570	750	AMP06080
700	500	670	450	AMP07050
800	400	770	350	AMP08040
800	600	770	550	AMP08060
800	800	770	750	AMP08080
800	1200	770	1150	AMP08120
1000	600	970	550	AMP10060
1000	800	970	750	AMP10080
1000	1000	970	950	AMP10100
1000	1200	970	950	AMP10120
1200	600	1170	550	AMP12060
1200	800	1170	750	AMP12080
1200	1000	1170	950	AMP12100
1200	1200	1170	1150	AMP12120
1400	1000	1370	950	AMP14100

*Niet geschikt voor AFS.*