

Technisch specificatieblad

Profielrail CM3518, sleufbreedte 17 mm, geperforeerd

Artikelnr. 1104268



Profielrail geperforeerd, lichte uitvoering, met sleufbreedte 17 mm.



St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	1104268
Type	CML3518P0200FS
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 17 mm
Dimensie	200x35x18
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	25,00 Stuk
Gewicht	14,20 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Profielrail CM3518, sleufbreedte 17 mm, geperforeerd

Artikelnr. 1104268



Technische gegevens



Lengte	200,00 mm
Breedte	35,00 mm
Zijhoogte	18,00 mm
Afmeting L	200,00 mm
Afbreekbaar	<input type="checkbox"/>
Afmetingen BxH	35 x 18 mm
Uitvoering	Enkel profiel
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Boorgatafstand centrisch	25,00 mm
Geschikt voor functiebehoud	<input checked="" type="checkbox"/>
Materiaaldikte	1,25 mm
Met perforatie	<input checked="" type="checkbox"/>
Met veranding	<input type="checkbox"/>
Profielvorm	C-profiel
Sleufbreedte	17,00 mm
Statische waarde A	0,88 cm ²
Statische waarde Iy	0,41 cm
Statische waarde Iz	1,81 cm
Statische waarde Wy	0,41 cm ³
Statische waarde Wz	1,03 cm ³