


# Technisch specificatieblad

## 45° bocht Magic 60

Art.-Nr. 6041044



Bocht 45° met Magic-snelverbinding. Voor alle types kabelgoten met een zijhoogte van 60 mm.




<b>St</b>	Staal
<b>FS</b>	sendzimir verzinkt

### Stamgegevens

Bestelnr.	6041044
Type	RBM 45 620 FS
Dimensie	60x200
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoop eenheid	1,00 Stuk
Gewicht	85,50 kg/100 st.

### Technische gegevens



Breedte	200,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Afmeting B	200,00 mm
Afbuiging (hoek)	45°
Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Plaatdikte	1,25 mm
Afmetingen	60x200 mm
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
Montagegat in bodem	<input type="checkbox"/>
NATO Gatpatroon	<input type="checkbox"/>
Richtingsverandering	horizontaal
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>
Zijperforatie	<input type="checkbox"/>
Verspanuitvoering	<input type="checkbox"/>