


## CDS-E

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b> | <b>GTIN</b>   |
| ED10016509           | 4015120016509 |



### Technische gegevens

| ALGEMEEN                        |   |
|---------------------------------|---|
| Apparaatcategorie               | Schemerschakelaar   |
| Productinformatie               | Let op de Verklaring installatieautomaat in het downloadgedeelte van het product. |
| Gebruikersinterface             | Potentiometer   |
| Op afstand te bedienen          | –   |
| Conformiteit                    | CE, EAC, RoHS, AEEA   |
| Garantie                        | 3 jaar  |
| BEVESTIGING                     |   |
| Montagevariant                  | Plafondinbouw   |
| Montageplaats                   | Apparaat  |
| Inbouwmaat                      | Inbouwlengthe: 50 mm x Inbouwbreedte: 26 mm x Inbouwdiepte: 50 mm                 |
| Type aansluiting                | Open eind   |
| Aantal contacten                | 3   |
| Lengte aansluitkabel            | 0,19 m  |
| BEHUIZING                       |   |
| Afmetingen                      | Lengte 60 mm x Breedte 70 mm x Hoogte/ diepte 26 mm                               |
| Gewicht                         | 39 g  |
| Materiaal                       | UV-gestabiliseerd polycarbonaat   |
| Beschermingsgraad               | Voedingseenheid IP20, sensorkap IP44  |
| Toegestane omgevingstemperatuur | -25 °C...+70 °C   |

### Productbeschrijving

- Schemerschakelaars voor installatie in buitenarmaturen en inbouwdozen
- Door geringe afmetingen universeel inzetbaar
- Hoog schakelvermogen ESL en PL tot 26 W

| Relatieve luchtvochtigheid   | 5 – 93 %, niet condensierend   |
|------------------------------|--|
| Kleur                        | wit, overeenkomstig RAL 9010   |
| ELEKTRISCHE UITVOERING       |  |
| Besturingssysteem            | ON/OFF   |
| Beschermingsklasse           | II   |
| Nom. spanning                | 230 – 230 V AC / 50 – 50 Hz  |
| Opgenomen vermogen           | 0,9 W  |
| SENSOREN                     |  |
| Helderheidswaarde            | 5 – 300 lx   |
| KANALEN (VERLICHTING / HVAC) |  |
| Aantal verlichtingskanalen   | 1  |
| Aantal HVAC-kanalen          | 0  |
| Uitschakelvertraging         | 60 sec.  |
| Inschakelvertraging          | 60 sec.  |
| Kanaal                       | <b>C1</b> Verlichting  |
| Werking                      | schakelen  |
| Schakelvermogen              | 230 V/50 Hz<br>1000 W/5 A (cos phi = 1)<br>500 VA/2,5 A (cos phi = 0,5)<br>250 W LED |
| Schakelcontact               | maakcontact / potentiaalvoerend  |
| Inschakelvertraging          | 60 s   |

### Fabrieksinstelling


## CDS-E

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b> | <b>GTIN</b>   |
| ED10016509           | 4015120016509 |


|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| <b>ALGEMEEN</b>                     |       |
| Gevoeligheid                        | 100 % |
| <b>KANALEN (VERLICHTING / HVAC)</b> |       |
| Kanaal                              | C1    |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Bedrijfsmodus                            | Schemerschakelaar |
| Instelwaarde helderheid / schakeldrempel | 30 lx             |

### Maattekening



### Schakelschema



Standardschema

### Gedetailleerde productbeschrijving

- Schemerschakelaars voor installatie in buitenarmaturen en inbouwdozen
- Door geringe afmetingen universeel inzetbaar
- Hoog schakelvermogen ESL en PL tot 26 W
- Extra montagemateriaal voor een goede bevestiging
- LED-instelhulp (zonder vertraging)
- Behuizing van UV-gestabiliseerd polycarbonaat
- Instellingen op het toestel met potentiometer voor lichtwaarden