







Technisches Datenblatt

Solofix® Safety – sterile Sicherheitsblutlanzetten zur einmaligen Anwendung

			
Variante	Fine	Universal	Neonat
REF	6183010	6183000	6183020
PZN	9042230	1119660	9042247
Lanzette	Nadel mit 3-fach Facettenschliff		Klinge
– Nadeldurchmesser/Klingenbreite	25G	21G	0,8 mm
– Punktionstiefe	1,5 mm	1,8 mm	2,0 mm
Farbcodierung	transparent blau Pantone 2738C	transparent rot Pantone 7426C	transparent gelb Pantone 123C
Blutmenge	niedriger Blutfluss < 10 µl 	mittlerer Blutfluss 10 - 30 µl 	hoher Blutfluss 70 - 100 µl 
Benutzerempfehlung	Blutzuckermessung	generelle Blutdiagnostik	Fersenpunktion/Neonaten-Screening, Fingerpunktion verhornter Haut

Produktbeschreibung	Sterile Einmal-Sicherheitslanzetten zur Gewinnung von Kapillarblut. Mit kontaktaktiviertem Punktionsmechanismus und irreversiblen Nadelrückzug.	
Produktabmaße	59 x 14 x 11,5 mm	
Farbe	Gehäuse	transparentes weiß
	Schutzhülle	transparent (s. Farbcodierung)
	Sterilkappe	Pantone grün
	Nadel-Laufschiene	Pantone grün
Material	Gehäuse/Schutzhülle	Polypropylen (PP)
	Sterilkappe	Polypropylen (PP)
	Nadel-Laufschiene	Polystyrene (PS)
	Rückzugsfeder	zinkbesch. Karbonstahldraht
	Nadel/Klinge	silikonisierter, rostfreier Edelstahl, AISI 302 / AISI 304, (1.4301, X5CrNi18-10)
Sterilisation	Gammabestrahlung	
Haltbarkeit	5 Jahre	
Verpackung	Entnahmebox 200 Stück	
Qualitätszertifikat	DIN EN ISO 13485:2003	
Produktklassifizierung	Medizinprodukt nach MDD 93/42/EEC, Klasse II a	