



HAILO S60 PROFISTEP UNO


Die leichte und sichere Anlegeleiter für Haus und Garten. Einfach unverwüstlich.

DIE KEY-FEATURES

- 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße am Querbalken (7112-007 / 7115-007 / 7118-007)
- Breite Holme und Sprossen, extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
- Längs- und querprofilierte Sprossen

WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Witterungsbeständig und wartungsfrei
- Flächenauflage-Steckfüße
- Holmquerschnitt 72 x 25 x 1,20 mm
- Sprossenquerschnitt 30 x 30 mm
- Sprossenabstand 280 mm
- Belastbar bis 150 kg



TECHNISCHE DATEN

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Ausstattungsstufe | | 3 |
| Als Anlegeleiter verwendbar | | ✓ |
| Sprossenanzahl |  | 6 |
| Aufstellbreite/-tiefe Anlegeleiter |  | A = 34 cm, B = 44 cm |
| Max. erreichbare Arbeitshöhe | | 270 cm |
| Max. erreichbare Arbeitshöhe Anlegeleiter |  | 270 cm |
| Verpackungsmaße (HxBxT) |  | A = 171 cm, B = 34 cm, C = 8 cm |
| Gewicht |  | 2,8 kg |
| Belastbarkeit |  | 150 kg |