


## Stufen-Stehleiter mit großer Standplattform

Das Highlight im Aluminium-Stehleiterbereich in puncto Sicherheit und multifunktionellem Anwendernutzen.

- + Extra hoher (1,0 m), ergonomisch angebrachter Sicherheitsbügel mit integrierter Ablage für rückschonendes Arbeiten
- + Große Standplattform 500 x 450 mm
- + Stabile Quertraverse mit integrierten Fahrrollen für einen sicheren Stand und einen leichten Transport der Leiter
- + Beidseitig angebrachte Handläufe für einen sicheren Auf- und Abstieg
- + Im aufgebauten Zustand leicht zu verfahren
- + Schnell zusammenklappbar für den Transport und die platzsparende Unterbringung
- + Integrierte Zug- und Drucksicherungen für einen sicheren Stand



**Zubehör:**



Elektrisch ableitfähige Fußstopfen

| Stufenanzahl incl. Plattform |                |           | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 12     | 14     |      |      |
|------------------------------|----------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| 1                            |                | A bis ca. | in m   | 3,40   | 3,65   | 3,90   | 4,10   | 4,35   | 4,80   | 5,30 |      |
|                              |                | B         | ca.    | in m   | 1,40   | 1,65   | 1,90   | 2,10   | 2,35   | 2,80 | 3,30 |
| 2                            |                | C         | ca.    | in m   | 2,60   | 2,85   | 3,10   | 3,35   | 3,60   | 4,10 | 4,60 |
|                              |                | D         | ca.    | in m   | 2,40   | 2,65   | 2,90   | 3,10   | 3,35   | 3,80 | 4,30 |
| Produktgewicht ca.           |                | in kg     | 18,5   | 20     | 21     | 22     | 23,5   | 26     | 29     |      |      |
|                              | Breite (B) ca. | in m      | 0,58   | 0,58   | 0,58   | 0,58   | 0,58   | 0,58   | 0,58   |      |      |
|                              | Tiefe (T) ca.  | in m      | 0,21   | 0,21   | 0,21   | 0,21   | 0,21   | 0,21   | 0,21   |      |      |
|                              | Länge (L) ca.  | in m      | 2,60   | 2,85   | 3,10   | 3,35   | 3,60   | 4,10   | 4,60   |      |      |
| Art.-No.                     |                |           | 127761 | 127778 | 127785 | 127792 | 127808 | 127822 | 127846 |      |      |



**Achten Sie auf dieses Zeichen!**

Alle so gekennzeichneten Produkte sind bereits ab Werk mit dem Prüfaufkleber ausgestattet und erleichtern so die Prüfungsdokumentation.



**Ableitfähige Fußstopfen (Paar)**

- + Widerstand < 106  $\Omega$ /m
- + Gemäß DIN EN 13463-1

| Holmgröße | Art.-No. |
|-----------|----------|
| 64 x 25   | 212597   |
| 77 x 25   | 212603   |
| 97 x 25   | 212610   |



**Ableitfähige Traversenfußkappe**

- + Widerstand < 106  $\Omega$ /m
- + Gemäß DIN EN 13463-1

| Holmgröße | Art.-No. |
|-----------|----------|
| 64 x 25   | 212627   |

