



### Hauptmerkmale

Range of product	Acti9
Produktname	Acti 9 iCM
Produkt- oder Komponententyp	Wahlschalter
Kurzbezeichnung des Geräts	iCMB
Geräteanwendung	Elektrische Stromkreissteuerung
Art und Zusammensetzung der Kontakte	2 Wechslerkontakte
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	415 V AC 50/60 Hz
Normen	VDE 0660 Teil 107 IEC 60947-3 EN 60947-3 UL

### Zusatzmerkmale

[Ie] Betriebsbemessungsstrom	10 A
Maximum operating voltage	440 V
Betätigungsart	Drehgriff 3 Positionen
Beschriftung	1 - 0 - 2
Montagemodus	Aufsteckbar
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	4
Höhe	60 mm
Breite	36 mm
Tiefe	75 mm
Produktgewicht	58 g
Farbe	Weiß
Mechanische Lebensdauer	1000000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	AC-21A: 200000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen	Jumper-Anschlüsse 1,5 mm <sup>2</sup>
Drahtisolationlänge	9 mm für Unterseite Verbindung
Anzugsdrehmoment	1 Nm Unterseite

### Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...80 °C

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,3 cm
VPE 1 Breite	7,6 cm
VPE 1 Länge	8,4 cm
VPE 1 Gewicht	74,0 g
VPE 2 Art	S03

VPE 2 Menge	80
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	6,407 kg

## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------