

ZS635NEO_400V

Zylinderschleifmaschine



- 2 Schleifwalzen
- max. 635 mm Schleifbreite
- qualitativ hochwertiger Vorschubteppich mit langer Lebensdauer
- stufenlos regelbare Vorschubgeschwindigkeit
- geeignet für weiche und harte Holzarten

Lieferumfang: 2x Schleifbänder montiert (Körnung 1x K80, 1x K100)



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ZS635NEO_400V

Zylinderschleifmaschine



Technische Details

| | |
|--------------------------------|------------|
| Motorleistung S1 in W | 2200 + 120 |
| Absauganschluss in mm | 2 x Ø100 |
| min. Werkstückdicke in mm | 7 |
| Schleifbandmaße in mm | 2740 x 100 |
| Walzendurchmesser in mm | Ø127 |
| Schall-Leistungspegel in dB(A) | 96 |
| Bruttogewicht in kg | 265 |
| Verpackungsbreite in mm | 830 |
| Verpackungshöhe in mm | 1.320 |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Spannung | 400 V / 50 Hz |
| Aufstellmaß in mm | 1145 x 715 x 1325 |
| max. Werkstückdicke in mm | 125 |
| Vorschub | 0,9-6,1m/min |
| Walzendrehzahl in min-1 | 1550 |
| Schall-Druckpegel in dB(A) | 87 |
| Nettogewicht in kg | 220 |
| Verpackungslänge in mm | 1.170 |
| EAN Code | 9120132140144 |

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**