

**Mechanical characteristics**

cables

interface dimensions acc. to assembly code

**Components**

- centre contact
- outer contact
- crimp ferrule
- other metal parts
- insulator
- gasket

**Electrical characteristics**

- impedance
- return loss

insertion loss

**Mechanische Eigenschaften**

Kabel

Steckgesicht nach Montageanleitung

**Bauteile**

- Innenkontakt
- Außenkontakt
- Crimprohr
- sonstige Metallteile
- Isolierung
- Dichtung

**Elektrische Eigenschaften**

- Wellenwiderstand
- Rückflussdämpfung

Einfügedämpfung

cable group / Kabelgruppe G 8: RD-316; HF 50 0.5/1.5 LDY; K 02252 D

IEC 60169-15  
C0414

**Materials / Material**

- brass / Messing
- brass / Messing
- copper / Kupfer
- brass / Messing
- PTFE
- silicone / Silikon



**Finish / Oberfläche**

- Cu1Ni2Au1.27
- CuSnZn3
- CuSnZn3
- CuSnZn3

50 Ω

typ.: 1 GHz - 33 dB; 2 GHz - 28.5 dB;  
4 GHz - 25 dB.

≤ 0.05 dB bis / up to 4 GHz

				2003	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	13.05.	HR	
				gepr./appr.	13.05.03	BJ	Oberfläche/ finish
				Norm./stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		 Telegärtner
				5:1	SMA Angle Plug SMA-Kabelwinkelstecker		
a	17709	10.05.06	MA	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	 Maße/dimensions: mm
				K	J01150A0078	Original: DIN A4	
Änd./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces			