

## Produktinformation

**03 05 140**

- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht
- Lange Schneiden für dickere Kabel
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC

## Kombizange

DIN ISO 5746



Allgemein	
Artikel-Nr.	03 05 140
EAN	4003773039730
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	139 g
Abmessungen	140 x 57 x 18 mm
Norm	DIN ISO 5746
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 2,8 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 1,8 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 9,0 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	10,0 mm <sup>2</sup>

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten*