

fetra Plattenwagen

Traglast 1200 kg, Ladefläche Länge x Breite 1600 x 800 mm, Aufbauten: ohne Bügel, 7 Einsteckmöglichkeiten für Bügel, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 119024



fetra
Transportgeräte



fetra Plattenwagen

Traglast 1200 kg

Plattenwagen

- Traglast 1200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1600 x 800 mm
- Aufbauten: ohne Bügel, 7 Einsteckmöglichkeiten für Bügel
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- 10 Jahre Garantie

Transportgerät	Transportwagen	Aufbauten	keine
Wagentyp	Plattenwagen	Aufbauten Funktion	7 Einsteckmöglichkeiten für Bügel
Traglast	1200 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	1600 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenbreite	800 mm	Radlager	Rillenkugellager
Höhe	295 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Material	Stahl	Radanordnung	rechteckig
Material Verarbeitung	verschweißt	Garantie	10 Jahre
Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet	Gewicht	66 kg
Farbe	brillantblau // RAL5007		

Zubehör

119194		Rad, Durchmesser 200 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
147905		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158760		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 200 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
215417		Aufsteck-Bügel, Höhe x Breite 300 x 1600 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
215419		Aufsteck-Bügel, Höhe x Breite 600 x 1600 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
215421		Aufsteck-Bügel, Höhe x Breite 900 x 1600 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
309745		Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar