

ZARGES

Sprossenstehleiter

Aufstieg beidseitig, 2 x 12 profilierte Sprossen, Holmlänge 3,46 m, aus Aluminium

Artikelnummer: 203559



ZARGES Sprossenstehleiter

Industrie Ausführung

Sprossenstehleiter






- Aufstieg beidseitig
- 2 x 12 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 4,6 m
- Holmlänge 3,46 m
- Sprossen Tiefe 30 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung und Klemmschutz
- aus Aluminium
- Gewicht 13,9 kg
- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131 professional
- 10 Jahre Garantie



Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Leitertyp	Sprossenstehleiter	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung und Klemmschutz
Material	Aluminium	Sicherheitsbügel	nein
Nutzung	beidseitig	Spreizsicherung	ja
Länge Holm	3,46 m	Leiter Ausführung	zweiteilig
Arbeitshöhe	4,6 m	Treppengängig	nein
Sprossen Anzahl	2 x 12	Ausführung	Industrie
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Norm	DIN EN 131 professional
Tiefe Sprossen	30 mm	Garantie	10 Jahre
klappbar	ja	Gewicht	13,9 kg
fahrbar	nein		

Dazu passt auch ...

149286		Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm
204801		Abfalltonne, Inhalt 20 l, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar
520203		Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb
526758		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2370 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE