

Allzweckwagen

Traglast 40 kg, mit 2 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 625 x 390
mm, Gestell mit schlag- und
kratzfester Pulverbeschichtung in
RAL7001 Silbergrau, Räder mit
Vollgummi-Bereifung



Artikelnummer: 205502

Leichter Allzweckwagen

Traglast 40 kg

Allzweckwagen

- Traglast 40 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 625 x 390 mm
- Höhe x Länge x Breite 850 x 670 x 420 mm
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7001 Silbergrau
- Stahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 100 mm
- Räder mit Vollgummi-Bereifung
- Naben mit Gleitlager
- Radanordnung rechteckig

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Euronorm	nein
Wagentyp	Allzweckwagen	Etagenausrichtung	gerade
Ladeflächenlänge	625 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Ladeflächenbreite	390 mm	Bereifung	Vollgummi
Höhe	850 mm	Rad-Ø	100 mm

Etagen Anzahl	2 Stück	Radlager	Gleitlager
Traglast	40 kg	elektrisch leitend	nein
Material Plattform	Holz	klappbar	nein
Oberfläche Plattform	mit Kunststoffbelag	Radanordnung	rechteckig
Aufbauten	keine	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material	Stahl	Farbe	silbergrau // RAL7001
Länge	670 mm	Gewicht	15 kg
Breite	420 mm		

Zubehör

203160



Feststeller für Transportwagen, für Durchmesser 100 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

139644



Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/schwarz

527975



Sortierreck, 5 Fächer, passend für DIN A4, Zur Tisch- oder Wandmontage, Höhe x Breite x Tiefe 330 x 360 x 250 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau

533589



Hängemappenwagen, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 810 x 430 mm, für 100 Hängemappen, Gestell aus Stahl in lichtgrau