

hofs Systemregal - Eckregal

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1360/1415 x 535 mm, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel links und rechts, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 509979



hofs
REGALSYSTEME



hofs System-Eckregal

Eckregalfeld

Systemregal - Eckregal

- Geeignet für Lager und Werkstatt
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1360/1415 x 535 mm
- Feldlast 900 kg
- Fach Breite x Tiefe 1300 x 500 mm
- 5 Ebene(n) mit Stahlboden
- 3-fache Sicherheitsabkantung mit 40 mm Höhe und geschlossenen Eckbereichen sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen



Verletzungen





- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Aufstellwinkel links und rechts
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität in Längsrichtung durch Diagonalverstrebenungen
- Ständer mit Fußplatten und oberen Profil-Abdeckplatten aus Kunststoff für einen sauberen Abschluss oben und unten
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Lieferumfang 3 Ständerrahmen, Ebenen gemäß Angebot, Diagonalverstrebenungen
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- GS-geprüft, RAL-Gütezeichen
- 5 Jahre Garantie
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Regaltyp	Systemregal	Nutzung	einseitig
Regalsystem	Stecksystem	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Regalfeld	Eckregal	Oberfläche Boden	verzinkt
geeignet für (Branche/Bereich)	Lager und Werkstatt	Oberfläche Ständer	verzinkt
Material	Stahl	Aufstellwinkel Ausrichtung	links und rechts
Höhe	2000 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Diagonalverstrebenungen
Breite	1360 mm	Ständer Ausstattung	Fußplatten, obere Profil-Abdeckplatten
Tiefe	535 mm	Lieferumfang	Lieferumfang 3 Ständerrahmen, Ebenen gemäß Angebot, Diagonalverstrebenungen
Schenkellänge A	1360 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Schenkellänge B	1415 mm	Anlieferung	zerlegt
Feldlast	900 kg	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück	Garantie	5 Jahre
Fachbreite	1300 mm	Gewicht	86,89 kg
Fachtiefe	500 mm		

Zubehör

150123		Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
510005		Fachboden für Lagerregal, Breite x Tiefe 1300 x 500 mm, Für eine Fachlast von 125 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

549465		Systemregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1010 x 535 mm, Fachlast 140 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
575523		Systemregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1310 x 535 mm, Fachlast 185 kg, 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
868292		Pfosten für Grundregal, Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
916985		Schrägboden für Lagerregal, Breite x Tiefe 1300 x 600 mm, Für eine Fachlast von 100 kg, Ausgestattet mit vorderer Anschlagkante zur Sicherung der Ware gegen das Herausfallen, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

203393		Roll-Klapptritt, Aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,44 x 20 m, 2 x 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), Unterbau mit 4 Federrollen
213058		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 33 m x 75 mm
215547		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 75 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
216063		Schwerlastkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 3-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 410 x 310 x 240 mm
324647		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb
526019		Wand-Sichttafelssystem, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter
763239		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
862489		Systemregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1010 x 635 mm, Fachlast 330 kg, 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Ebenen verzinkt mit Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
991754		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 15 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß