

Stapelbehälter

Höhe x Länge x Breite 420 x 600 x 400 mm, Inhalt 80 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen



Artikelnummer: 527554



Industrie-Stapelbehälter






Stapelbehälter

- Höhe x Länge x Breite 420 x 600 x 400 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 416 x 567 x 367 mm
- Inhalt 80 l
- Traglast 40 kg
- Auflast 400 kg
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Aus Polypropylen in grau
- Wände geschlossen, Boden geschlossen
- Boden mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
- Einfacher Transport durch Tragegriffe
- Mit Etikettenhalter
- mit Stapelrand sicher Mehrfach stapelbar
- Lebensmittelgeeignet
- Rollenbahnggeeignet
- temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C
- Geeignet für verschiedene Stoffe, bitte anfragen



Technische Details

Behältertyp	Stapelbehälter	Wandkonstruktion	geschlossen
Euronorm	ja	Beschriftungsfeld	Etikettenhalter
Inhalt	80 l	Bodenkonstruktion	geschlossen
Höhe	420 mm	Bodenverstärkung durch	Verstärkungsrippen
Länge	600 mm	Traglast	40 kg
Breite	400 mm	Auflast	400 kg
Innenhöhe	416 mm	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Innenlänge	567 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Innenbreite	367 mm	Gefahrstoffeignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Material	Polypropylen	Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +90 °C
stapelbar	ja	rollenbahngerecht	ja
stapelbar durch	Stapelrand	Tragevorrichtung	Tragegriffe
nestbar	nein	Farbe	grau
faltbar	nein	Gewicht	3,2 kg

Zubehör

527566		Auflagedeckel, Aus Polypropylen, für Stapelbehälter, für Behälter Länge x Breite 600 x 400 mm, in grau
527577		Scharnierdeckel, Aus Polypropylen, für Stapelbehälter, für Behälter Länge x Breite 600 x 400 mm, in grau
527587		Krokodildeckel, Aus Polypropylen, für Stapelbehälter, für Behälter Länge x Breite 600 x 400 mm, in grau
527588		Einsatzkasten, für Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 80 x 560 x 178 mm, Teilung 1/2, aus Polypropylen
527589		Einsatzkasten, für Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 80 x 280 x 178 mm, Teilung 1/4, aus Polypropylen

Dazu passt auch ...

202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felge
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung