


LED-Lupenleuchte MAULsource, dimmbar



- **Stufenlos dimmbar**
- **Große Linse, 126 cm²**
- **Extrem sparsam: Moderne LED-Technik**
- **Schattenfrei: Ringförmig angeordnete LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung**
- **Robust: Parallelogramm-Metallarm, elegant verkleidet**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Ideal für präzise Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen. Oder im Privatbereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker oder als Leselupe
- 2fach-Nutzen: Lupe und funktionelle Arbeitsplatzleuchte
- Geschützt: Inklusive Schutzklappe, die Sonneneinstrahlung und Verstauben verhindert
- 3 Dioptrien-Linse (1,75-fache Vergrößerung), Ø 5" (12,7 cm), Linsenfläche 126 cm²
- Robuster Metallarm
- Dreidimensional verstellbarer Leuchtenkopf

Beleuchtungsstärke Leuchte:	2140 Lux bei 35 cm Abstand
Farbtemperatur je Lichtquelle:	6500 Kelvin (tageslichtweiß)
Anzahl Lichtquellen:	1
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle:	E (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle:	8 kWh/1000 h
Lebensdauer je Lichtquelle (L70B50):	20000 h
Nutzlichtstrom je Lichtquelle:	1070 Lumen
Fuß:	Klemmfuß
Material:	Arm: Metall/Klemmfuß: Metall, kunststoffumspritzt
Maße:	Höhe: 39 cm - Arm: Länge unten 39 cm, Länge oben 44 cm - Kopf: 20x25,5 cm - Fuß: Klemmweite: 1-6,3 cm
Bewegung:	Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar, Drehbar
Position Schalter:	Leuchtenkopf

- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der LED-Lupenleuchte MAULsource, dimmbar

- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE.	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht (kg)
826 58 02	weiß	4002390066464	94052050	1,80 m	II Eurosteckernetzteil	1 St.	52,5 x 36,5 x 7,5	2,918 kg