

ARCA 403021

Bestellzeichen: ARCA 403021
Artikelnummer: 8120007
Beschreibung: Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen: Tür grau, 2-Punkt Schließung, Scharniere lange Seite

EAN Code: 6418074079183
E-Nummer:
 Finland: 3423054
 Dänemark: 8212091058
 Schweden: 2500114
 Norwegen:



Beispiel

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Vorreiber mit Schlüssel. S Version mit 3-Punktverschluss und Schwenkebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung beigelegt.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		400	300	210	Schutzart (EN 60529): IP 66
inch:		15.7	11.8	8.3	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 10 +35°C /IK 08 -25°C
Materials:					Elektrische Isolierung: Totally insulated
Material:		Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Yes
Unterteilfarbe:		RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:		RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Dichtungsmaterial:		PUR			Zertifikate:
					SGS Fimko
Temperatur Bereich:					
Kurzzeit:		-40 ... 120 °C			
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C			
Kurzzeit:		-40 ... 250 °F			
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F			
Zubehör:					
MPS ARCA 4030		Montageplatte			
MPP ARCA 4030		Montageplatte, gelocht, Telequick			
MPX ARCA 4030		Montageplatte			
DRS ARCA 403015		Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)			
DRS ARCA 403021		Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)			
IDS ARCA 4030		Innentür (Set)			
PMK ARCA 30		Mastbefestigung, (Set)			

