

Artikel-Nr.	<b>9504383</b>
Bezeichnung	<b>Mobilverteiler Vollgummi Baureihe Schrems BV 2x63/5 32/5 2m5G35St125 Ea IP54</b>
Langbeschreibung	Mobiler Vollgummiverteiler Modell SCHREMS IP54 255x400x300 2m Kabel H07RN-F 5G35mm2 schwarz mit Stecker 125A 5p 400V 2xCEE-Steckdose 63A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 63A 3p C (vor FI) 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C (vor FI) 2xFI 100A/4/0,03A (TYP A 63AT) über 2xCEE 63/5 Ausgänge 1xFI 63A/4/0,03A (TYP A 40AT) über CEE 32/5 Ausgang Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler betriebsfertig angeschlossen
GTIN (EAN)	9003399609343
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	24,000 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1



ETIM 9.0	EC000379
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A	2x63A5p400V
Absicherung	LS-Schalter/D0-Sicherung
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	3
Werkstoff des Gehäuses	Gummi
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	Zuleitung mit Stecker
Art des Netzanschlusses	CEE 125 A
Kabellänge	2 m
Handhabung	tragbar
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	schwarz
Höhe	255 mm
Breite	400 mm
Tiefe	300 mm





<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=9504383>

