

Maestro B3 calentador eléctrico, 3EPB

- Calentador eléctrico para ambientes cerrados.
- Puede ser utilizado con éxito en la agricultura, la construcción, garajes, tiendas, casas, oficinas, bodegas, almacenes, etc.
- Conveniente para los pintores, soladores, fontaneros, etc.
- calor radiante al instante.
- Sin consumo de oxígeno.
- No hay humo, ni olor, ni la humedad.
- Bajo nivel de ruido.
- 100% de eficiencia.
- Dos velocidades de control de potencia.
- Motor con protección térmica.
- Resistencias de acero inoxidable.
- Equipado con un termostato para evitar el sobrecalentamiento.
- Robusto y fiable.

Especificaciones:

Capacidad: 1,65 a 3,3 kW

La posición del conmutador: OFF

Posición del interruptor 2: ventilador

Interruptor de 3 posiciones: 1,65 kW

Posición del interruptor 4: 3,3 kW

Corriente máxima de consumo: 14,5 A

Protección: IPX4

Energía: 220V / 50Hz

volumen de aire en circulación: 510 m³ / h

rango del termostato: 5-35 ° C

Dimensiones (largo): 26x26x42 cm

Peso: 5,1 kg

- Para el secado de la eficiencia del uso con un deshumidificadores MASTER.