



Winkelschleifer AGV 15-125 XC

Kraftvoller und kompakter 1500 Watt/125 mm Winkelschleifer

- Staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
- Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz und Wiederanlaufsperr
- Antivibrationshandgriff
- Integriertes FIXTEC Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Anti-Kickback
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Professionelles H07 Kabel

Technische Daten

Leistungsaufnahme:	1500 Watt
Scheibendurchmesser:	125 mm
Leerlaufdrehzahl:	11.000 U/min
Spindelgewinde:	M 14
Max. Trenntiefe:	33 mm
Gewicht:	2,5 kg

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, Schutzhaube, Antivibrationshandgriff

Artikelnummer:	4933 4281 20
EAN Code:	4002395 23964 1

3 Jahre Garantie und 1 Jahr Vollservice bei Registrierung unter www.milwaukeetool.de!