



Metallkreissäge MCS 66

Leichte und leistungsstarke 1.800 Watt Metallkreissäge mit 66 mm Schnitttiefe für alle Sägearbeiten im Metallgewerbe.

- Trockenschnitt-Technologie für schnelle, saubere Schnitte in Metall ohne Gratbildung
- Große Schnitttiefe von 66 mm
- Stabile Schutzhaube mit integriertem Spänefangbehälter
- Spannhebel, zum einfachen Entleeren des Spänefangbehälters und Wechseln des Sägeblattes
- Softgrip-Auflage und ergonomisches Handgriffdesign für eine komfortable Handhabung
- Große und stabile Edelstahl-Bodenplatte
- Bedienhebel zum einfachen Öffnen der Schutzhaube, für schnelle u. effektive Tauchschnitte

Technische Daten

Leistungsaufnahme	1.800 W
Schnitttiefe 90°	66 mm
Sägeblatt-Ø	203 mm (8")
Bohrung-Ø	15,87 mm (5/8")
Leerlaufdrehzahl	4000 min ⁻¹
Gewicht:	6,4 kg

Lieferumfang

Netzkabel 4 m, 42-Zahn HM-Sägeblatt, Sechskantschlüssel, Transportkoffer.

Artikelnummer: 4933 440615
EAN Code: 4002395 000432

3 Jahre Garantie und 1 Jahr Vollservice bei Registrierung unter www.milwaukeetool.de!