



BASIC LINE

1" PNEUTEC BASIC LINE Schlagschrauber UT 8422

PNEUTEC Schlagschrauber aus der BASIC LINE mit 1" Antrieb und TWIN-HAMMER-Schlagwerk.



Technische Daten

	Drehzahl 4200 U/min
	Antriebsverkant 1 Zoll
	Schraubgröße ... M46 mm
	Arbeitsdrehmoment 500-1200 Nm
	Drehmoment max. 2500 Nm
	Beschleunigung 4,5 m/s ²
	Schalldruckpegel 94,3 dB (A)
	Luftverbrauch 8,0 l/s
	Druckluftanschluss 3/8 Zoll
	Baulänge 235 mm
	Gewicht 7,0 kg

Beschreibung

- 1" Schlagschrauber mit TWIN-HAMMER-Schlagwerk für hohe Dauerbelastung
- Abluftführung durch **kälteisolierten Handgriff** nach unten, für hohen Bedienungskomfort
- Inkl. optionalem Handgriff an der linken Gehäuseseite
- 3 Stufen im Rechtslauf, Linkslauf volle Leistung
- **Max. Drehmoment: 2.500 Nm**
- **Losbrechmoment: 2.900 Nm**