

Artikelnummer: 138969

Kurzbeschreibung: Opslagplaats voor gevaarlijke stoffen, polyetheen, inrijvakken, met archiefrek, B 1560 x D 1080 x H 1980 mm, 250 l



Langbeschreibung: Opslagplaats voor gevaarlijke stoffen, polyetheen, onderrijdbaar, met archiefrek, B 1560 x D 1080 x H 1980 mm, 250 l: Dit depot voor gevaarlijke stoffen van polyethyleen kan eronder gereden worden en is hier verkrijgbaar in een uitvoering met legbord. Het depot voor de veilige opslag van vloeistoffen biedt een opvangvolume van 250 liter. Dit efficiënte depot voor gevaarlijke stoffen is ontworpen voor de opslag van twee vaten met een capaciteit van 200 l elk en is geschikt voor vloeistoffen van alle gevarenklassen. Het ondersteunt de installatie binnen en buiten en heeft een geïntegreerde lekbak met aangepast PE-lagerblok. Het is zeer ongevoelig voor oliën, zuren en logen. Aan de achterzijde wordt het regenwater afgetapt en er is ook een ingangsoopening voor heftrucks en vorkheftrucks. De speciale uitrusting van dit model van polyethyleen is voorzien van een extra rek. Hier zijn nog drie legplanken geïnstalleerd, die in een 25 mm raster kunnen worden versteld. De reklast is 250 kg. Dit is een hoogwaardige en veilige opslagplaats voor gevaarlijke stoffen voor veeleisend professioneel gebruik.

- Meer details:
- Voor vloeistoffen van alle gevarenklassen
- Bestand tegen oliën, zuren en logen
- Regenwater wordt aan de achterzijde afgevoerd.
- Met legbordstelling (gegalvaniseerd legbord, 3 legborden, 25 mm in stappen verstelbaar)
- Onderrit
- Opvangbak met PE-lageringvoet
- Voorbereid voor verankering op de grond
- Geïntegreerde ingangsoopening
- Voor gebruik binnen en buiten
- Opslagcapaciteit: 2 x 200 liter trommel
- Opvangcapaciteit: 250 l
- Draagvermogen: 800 kg
- Materiaal: Polyethyleen
- Afmetingen: B 1560 x D 1080 x D 1080 x H 1980 mm

