

Artikelnummer: 129144

Kurzbeschreibung: Schäfer Shop Select Etagenwagen mit 4 Etagen

Langbeschreibung: Stabile Konstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl. Die Ladeflächen bestehen aus hochfesten MDF-Platten. Die unterste Ladefläche ist fest eingebaut, die anderen liegen lose in Auflegewinkeln mit seitlichen Anschlägen, im Raster von 200 mm verstellbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, grau, 200 x B 50 mm, beide Lenkrollen mit Radfeststellern gem. EN 1757-3. Farbe: Rot (RAL 3002).

Oberfläche: pulverbeschichtet kaminrot (RAL 3002)

Tragkraft: 500 kg

Schiebegriffhöhe: 1060 mm

Grundladefläche (B/L): 800 x 1200 mm

Etagenladefläche (B/L): 740 x 1200 mm

Etagenhöhe: 280/680/1080/1480 mm

Aussenmasse (B/T/H): 800 x 1400 x 1880 mm

Gewicht: 87 kg

Hersteller: Schäfer Group

EAN/GTIN: 4250510810033

