

# ROLINE 19-inch rangeerpaneel 1 U, met borstelstrook 44x60mm grijs

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Art.nr.           | 26.21.0262    |
| Fabrikant         | ROLINE        |
| Art.nr. fabrikant | 26.21.0262    |
| EAN (een stuk)    | 7630049602656 |



## ROLINE 19 inch rangeerpaneel 1 U met borstelstrook 44x60mm grijs

De kabel rangeerpanelen worden gemonteerd op de 19" profielrails. Met vier kabelgeleidingsbeugels en drie kabelopeningen met borstels kunnen patchkabels eenvoudig horizontaal worden geleid. Dit zorgt voor optimaal kabelbeheer in je 19" netwerk- of serverkast.

| Technische specificaties |                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                | ROLINE                                                                                    |
| Produkt groep            | 19"/-10"-techniek                                                                         |
| Produkt type             | 19"-Kabeldoorvoer                                                                         |
| Kleur                    | grijs                                                                                     |
| Leveringsomvang          | Kabelrangeerpaneel met borstelstrook, installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen) |
| Hoogte eenheden          | 1 HE                                                                                      |
| Materiaalgroep           | Staal                                                                                     |
| RAL-kleur                | RAL 7035 Lichtgrijs                                                                       |
| Hoogte                   | 44 mm                                                                                     |
| Breedte                  | 485 mm                                                                                    |

|         |       |
|---------|-------|
| Diepte  | 80 mm |
| Gewicht | 277 g |