

VALUE Wandgehäuse 18 HE (HxBxT) 910x570x450mm

Artikelnummer	26.99.0157
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	26.99.0157
EAN (Einzelstück)	7611990137848



Stand-/Wandgehäuse zur Aufnahme aktiver oder passiver Netzwerkkomponenten

- VALUE Wandgehäuse, schwarz, mit Glastür
- Abnehmbare Tür mit Glaseinsatz und seitlichen Belüftungslöchern
- Abnehmbare Seitenwände ermöglichen optimale Zugänglichkeit ins Gehäuseinnere
- Boden-/Deckenblech mit Durchbrüchen für Kabeleinführung
- 19"-Ebene; in der Tiefe verstellbar
- Ein-Punkt-Schwenkhebel-Verriegelung, abschliessbar
- Max. Traglast (verteilt): 60kg

Für kleine Netzwerkinstallationen sind Wandgehäuse oft die bessere Lösung

Für kleine Netzwerkinstallationen ist oft selbst ein halbhoher Netzwerkschrank schon zu groß, zumal dafür erst ein Stellplatz gefunden werden muss. In solchen Fällen sind Wandgehäuse die bessere Lösung. Sie bieten ausreichend Platz für einige Switches und Patchpanel und benötigen durch die Wandmontage keinen Platz auf dem Fußboden. Darüber hinaus kann der Netzwerk-Administrator bei entsprechender Aufhängung leicht den Status der Switches ablesen, ohne dafür in die Knie gehen zu müssen, oder ein Patchkabel umstecken, ohne auf dem Boden zu rutschen.

Die VALUE Wandgehäuse beweisen, dass solch praktische Lösungen auch attraktiv sein können. Die schwarzen, leicht glänzenden Gehäuse sind durchaus bürotauglich. Ein großzügiger Glaseinsatz in der Tür erlaubt auch bei geschlossener Tür freien Blick auf alle eingebauten aktiven und passiven Komponenten. Sowohl Tür als auch die Seitenwände können abgenommen werden, was optimalen Zugang ins Gehäuse-Innere ermöglicht; die Kabelzuführung kann von oben oder unten erfolgen. Die Tür der VALUE Wandgehäuse kommt mit abschließbarem Schwenkhebel.

Technische Daten	
Hersteller	VALUE
Produktgruppe	19"/-10"-Schränke
Produkttyp	Wandschrank
Lieferumfang	Wandgehäuse, Erdungsset, Installationsmaterial (Lieferung als Bausatz)
Serverschrank	nein
Höheneinheiten HE	18
Mit Sockel	nein
Sockel mit Kippschutz	nein
Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel	900x570x450mm
nutzbare Einbautiefe in mm	350 mm
Front	Glastür mit Rahmen
Seitenwände	Stecktür
19"-Ebene	vorne
Dach	Kabeleinführung möglich
Dach angehoben	nein
Bodenbereich	geschlossen

Belüftung	passiv
-----------	--------

Erdungsset montiert	nein
---------------------	------

Lüfter nachrüstbar	ja
--------------------	----

Farbe (Schrankgestell)	schwarz
------------------------	---------

Farbe (Verkleidungsteile)	schwarz
------------------------------	---------

Farbe (Designprofile)	schwarz
-----------------------	---------