

Hebelzug

Zuglast 3200 kg, Standardhub Länge
1,5 m, Anzahl Kettenstränge 1

Artikelnummer: 149428



Hebelzug

Zuglast 3200 kg


Hebelzug

- Zuglast 3200 kg
- Standardhub Länge 1,5 m
- Anzahl Kettenstränge 1
- Bauhöhe 431 mm
- Hubkraft 33 daN

Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Strangzahl	1 Stück
Hebezeugtyp	Hebelzug	Bauhöhe	431 mm
Zuglast	3200 kg	Länge	169 mm
Standardhub	1,5 m	Breite	187 mm
Bedienung Hub	manuell	Gewicht	15,2 kg
Hubkraft	33 daN		

Zubehör

149414		1 Meter Mehrhub für Hebelzug, für 1 Meter Mehrhub mit 3200 kg Traglast, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dazu passt auch ...

142256		Blechgreifer, Traglast 5000 kg, Griffbereich 0 - 50 mm
210861		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1010 x 520 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
526536		Kranwaage, Wägebereich von 0 bis 10000 kg, Ablesbarkeit in 1000 g Schritten, Gehäuse aus Metall / Haken aus Stahl, Lieferung inklusive Fernbedienung
999337		Alu-Portalkran, Traglast 1000 kg, Seitengestelle klappbar