

Roll-Regalleiter

Holmlänge 3,45 m, für senkrechte Höhe bis 3,54 m, 13 profilierte Stufen, aus Aluminium

Artikelnummer: 203667



Roll-Regalleiter

Roll-Regalleiter

- Holmlänge 3,45 m
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 4,3 m
- für senkrechte Höhe bis 3,54 m
- 13 profilierte Stufen
- Stufentiefe 80 mm
- Breite 570 mm
- Kopffahrwerk für Rohr-Ø 30 mm
- platzsparende, senkrechte Parkposition
- 2 Bremsrollen und rutschfeste Leiterfüße am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 13 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie



Technische Details

Steigtechnik	Regaleinhängeleiter	Breite	570 mm
Leitertyp	Roll-Regalleiter	Unterbau	2 Bremsrollen und rutschfeste Leiterfüße
Material	Aluminium	Leiter Ausstattung	Kopffahrwerk für Rohr-Ø 30 mm
Nutzung	einseitig	Leiter Funktion	platzsparende, senkrechte Parkposition
Holmlänge	3,45 m	Treppengängig	nein
Arbeitshöhe	4,3 m	klappbar	nein
für senkrechte Höhe bis	3,54 m	fahrbar	ja
Stufen Anzahl	13	Norm	DIN EN 131
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Stufen	Garantie	10 Jahre
Tiefe Stufen	80 mm	Gewicht	13 kg
Ausladung	1390 mm		

Zubehör

203660		Halter für Regaleinhängeleiter, mit Endanschlag, links
203661		Halter für Regaleinhängeleiter, mit Endanschlag, rechts