

Anti-Ermüdungsmatte Amsterdam

Matte, Höhe x Länge x Breite 14 x 1500 x 910 mm, feuerfest, Aus mikrozellulären Vinyl mit PVC-Laminierung (Uni-Fusion™ Laminierertechnologie) mit Tränenblechprofil in schwarz, rutschfest, kälteisolierend und stoßdämpfend, Beständig gegen Öle und Chemikalien



Artikelnummer: 235475

Anti-Ermüdungsmatte

- geeignet für trockene, industrielle Bereiche, wie z. B. Fabriken, Fließbänder, Logistik- und Verpackungsbereiche, Lagerhäuser, aber auch Architekturbüros oder Supermärkte / für hohe Beanspruchung
- Matte
- Höhe x Länge x Breite 14 x 1500 x 910 mm
- Aus mikrozellulären Vinyl mit PVC-Laminierung (Uni-Fusion™ Laminierertechnologie) mit Tränenblechprofil in schwarz
- abgeschrägte Kanten für stolperfreie begehungen und RedStop™ Anti-Rutsch-Unterlage gegen das Verrutschen
- rutschfest, kälteisolierend und stoßdämpfend
- Beständig gegen Öle und Chemikalien
- Rutschhemmung R10 nach DIN 51130 und BGR 181 geprüft
- feuerfest gemäß Brandschutzklasse Bfl-S1 und NFSI®-zertifiziert

Technische Details

Arbeitsplatzausstattung Bodenbelag

Breite 910 mm

Bodenbelag	Anti-Ermüdungsmatte	Bodenbelag Ausstattung	abgeschrägte Kanten, Anti-Rutsch_Unterlage
Konfektionierung	Matte	Bodenbelag Funktion	rutschfest, kälteisolierend, stoßdämpfend
geeignet für (Branche/Bereich)	trockene, industrielle Bereiche	elektrisch leitend	nein
geeignet für (Anwendung)	hohe Beanspruchung	Schwer entflammbar	nein
Einsatzort	Innenbereich	Beständigkeit	Öle, Chemikalien
Material Lauffläche	mikrozellulärer Vinyl mit PVC-Laminierung	befahrbar	ja
Oberfläche Bodenbelag	Tränenblechprofil	Brandschutz	feuerfest
Farbe	schwarz	Norm	DIN 51130 // BGR 181
Höhe	14 mm	Zertifizierung	Brandschutzklasse Bfl-S1 // NFSI®
Länge	1500 mm	Gewicht	6 kg

Zubehör

235625



ESD Mattenreiniger, Sprühflasche mit 1 l Inhalt, für statische Tisch- und Bodenmatten, entfernt Schmutz und Rückstände durch Öl oder Fingerabdrücke

Dazu passt auch ...

213069



Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 30 m x 75 mm

221861



Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung

227867



Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau

227891



Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft