

Kappes Sichtlagerkasten RasterPlan® Favorit

Höhe x Breite x Tiefe 75 x 105 x 160 /
140 mm, Aus Polyethylen in grau

Artikelnummer: 324578

RasterPlan

KAPPES



5 YEARS
WARRANTY



Kappes Sichtlagerkasten RasterPlan® Favorit

Sichtlagerkasten




- Höhe x Breite x Tiefe 75 x 105 x 160 / 140 mm
- Aus Polyethylen in grau
- Einfacher Transport durch verstärkte Griffmulde
- Boden geschlossen mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
- Mit Etikettenhalter zur Beschriftung
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C
- mit Stapelrand stapelbar
- Rollenbahng geeignet
- 5 Jahre Garantie



Technische Details




Behältertyp	Sichtlagerkasten	stapelbar durch	Stapelrand
Euronorm	nein	Bodenkonstruktion	geschlossen
Höhe	75 mm	Bodenverstärkung durch	Verstärkungsrippen
Breite	105 mm	Griff	verstärkte Griffmulde
Tiefe	160 mm	Beschriftungsfeld	Etikettenhalter
Bodentiefe	140 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Material	Polyethylen	Temperaturbereich	-40 °C bis +80 °C
recyclebar	ja	Farbe	grau
Gefahrstoffeingnung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen	Garantie	5 Jahre
rollenbahnggeeignet	ja	Größe	7 - HxBxT 75x105x160/140 mm
stapelbar	ja	Gewicht	0,12 kg

Zubehör

101485		Auflagedeckel, Aus Polyethylen, für Sichtlagerkasten, Breite x Tiefe 105 x 140 mm, in transparent
209211		Etikett für Sichtlagerkasten, für Größe 7, in transparent
978406		Etikett für Sichtlagerkasten, für Größe 7, in weiß

Dazu passt auch ...

144768		Loch-/Schlitzplatten-Rollwagen, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1000 x 500 mm, 2 x Lochplatte, 2 x Schlitzplatte, aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, inkl. 10-teiligem Werkzeughaltersortiment und 12 Sichtlagerkästen, mit Auflageboden aus Stahl mit Riffelgummimatte
203969		Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung
215704		Druckverschlussbeutel, Aus LDPE in transparent, Stärke 50 µm, Länge x Breite innen 180 x 120 mm
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9
223711		Kugelschreiber, Schreibfarbe blau, Strichstärke 0,32 mm, Schaft in transparent
407892		Universalschrank, Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 940 x 400 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
504490		Schlitzplatte, Platte Höhe x Breite 450 x 1000 mm, im Querformat

504734		<p>Werkstatt-Hocker, Sitz Höhe 420 - 545 mm, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Tellerfuß mit Ablagekästen für Werkzeuge und Kleinteile für festen Stand, Gestell aus Kunststoff in schwarz, Gestell mit Rollen</p>
522344		<p>Schlitzplattenschrank, Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 410 mm, verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau</p>
529885		<p>Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung</p>