**TOP-ANGEBOT**

**ab ---**

**240194**

CE RAPID LIFT

# Paletten-Hubwagen

## Traglast 2500 kg

Die stabile Bauweise und hochwertige Hydraulik gewährleisten eine lange Lebensdauer und bequemes Handling.

**Rahmen**

- Aus Qualitätsstahl, pulverbeschichtet blutorange RAL 2002
- Gabeln aus einem Stück für verwindungsfreie Stabilität gepresst
- Zugstange aus kräftigem Rechteckprofil mit zusätzlicher Verstärkung an der Halterung zur Hydraulik

**Deichsel**

- Gefedert, automatische Rückkehr in die senkrechte Stellung beim Loslassen
- Ergonomischer Deichselgriff mit leicht bedienbarem Hebel für die Funktionen Heben-Fahren-Senken

**Qualitäts-Hydraulik**

- Geringe Pumpkraft durch optimierte Pumpkraftgeometrie
- Hydraulik außen verzinkt, einzeln auf Funktion geprüft, Messingventil zur höheren Korrosionsbeständigkeit
- Hydrauliköl für einen Temperaturbereich von -35° bis +85° C, auch für Kühlhäuser geeignet
- Stufenlos regulierbare Senkgeschwindigkeit für ein fein dosiertes Absetzen
- Speziell entwickelte Dichtungen für einen überdurchschnittlichen Druck bis 800 bar
- Kolben gehärtet, verchromt und poliert
- Überlastventil zum Schutz vor Überladung

**Ergonomischer Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren-Senken**

**Tandem-Gabelrollen: wenn der Rollwiderstand auf unebenen Böden und bei schweren Lasten verringert werden soll**

**Kletterrollen in den Gabelspitzen für bequeme Einfahrt in quer aufzunehmende Paletten**

### Auf einen Blick!

| | |
|---|---|
| **Hubhöhe** | **205 mm** |
| **Abgesenkte Höhe** | **85 mm** |
| **Gabelzinken Breite** | **150 mm** |
| **Tragbreite** | **520 mm** |
| **Lenkräder Ø x B** | **200 x 50 mm** |
| **Gabelrollen Ø x B einfach** | **82 x 100 mm** |
| **Tandem** | **82 x 70 mm** |
| **Lenkeinschlag** | **180°** |
| **Gesamtlänge =** | **Gabellänge + 355 mm** |

### Bitte beachten Sie

**Nylon:**

- Für glatte, ebene Böden
- Sehr geringer Rollwiderstand
- Hohe chemische Beständigkeit

**Vollgummi:**

- Für glatte und rauhe Böden
- Geräuscharmer Lauf
- Die Kombination Vollgummi-Lenkrolle mit Nylon-Gabelrollen wird am meisten verkauft

**Polyurethan:**

- Für empfindliche Böden
- Abriebfest, hinterlässt keine Spuren
- Stoßdämpfend, sehr leiser und ruhiger Lauf

| **Gabellänge mm** | | **800** | | **910** | | **1000** | | **1150** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gabelrollen** | | **einfach** | **Tandem** | **einfach** | **Tandem** | **einfach** | **Tandem** | **einfach** | **Tandem** |
| **Lenkräder** | **Nylon** | 240194 | 240208 | 950804 | 950815 | 240219 | 240241 | 240252 | 240263 |
| **Gabelrollen** | **Nylon** | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lenkräder** | **Vollgummi** | 240274 | 240285 | 950826 | 950837 | 240296 | 240966 | 240988 | 240999 |
| **Gabelrollen** | **Nylon** | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lenkräder** | **Vollgummi** | 241007 | 241018 | 950848 | 950859 | 242316 | 242327 | 242338 | 242349 |
| **Gabelrollen** | **Polyurethan** | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lenkräder** | **Polyurethan** | 242371 | 242382 | 950881 | 950892 | 242393 | 242407 | 242418 | 242429 |
| **Gabelrollen** | **Polyurethan** | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Direkt mitbestellen** | | | | | | | | | |
| Fahr- und Feststellbremse | | für Vollgummi-Lenkräder | | | 242451 | --- | | | |
| | | für Polyurethan | | | 100554 | --- | | | |