

Steigeisen für Holzmaste

DIN 48345

- Bügel und Untersatz 100 % rissgeprüft nach DIN 54130 (Bruchlast ca. 7500 N)
- beste Berierrung aus Rindleder chromfarben mit breiter Hinterkappe aus Rindleder natur
- verzinkt
- Werkstoff : DIN 17200 1.0503 (Bügel und Untersatz)
- gesenkgeschmiedet



Bezeichnung	Best. Nr.	Holzmast Ø	Spitzenweite	Tragfähigkeit / Stück	⚖️
Steigeisen mit 3 Spitzen	671020	90 - 180	200	200 kg	3900
Steigeisen mit 2 Spitzen	671025	150 - 240	260	200 kg	4100
Steigeisen mit 3 Spitzen	671026	150 - 240	260	200 kg	4200
Steigeisen mit 3 Spitzen	671032	200 - 300	320	200 kg	4300
Steigeisen mit 3 Spitzen	671036	230 - 340	360	200 kg	4500

Seilspannklemme

- unentbehrlich für jeden Freileitungsmonteur
- einfachste Bedienung durch griffgünstige Klemmbacken
- selbsttätiges Festhalten auf dem Seil durch Federwirkung
- rutschfreies Festhalten des Seiles auch bei höchster Zugkraft
- verzinkt
- mit langen, parallel spannenden Klemmbacken aus hochwertigem Festigkeitsstahl
- die Klemmbacken für Kupfer- und Stahlseile sind gehärtet und brüniert



Bezeichnung	Best. Nr.	Seil Ø in mm	Seil in mm ²	Augengröße D	Tragfähigkeit	Bruchlast	⚖️
Seilspannklemme für Alu-/Stahlseil	586035	5,4 - 8,5	25 - 35	22	1000 kg	2000 kg	800
Seilspannklemme für Alu-/Stahlseil	586070	5,0 - 12,0	16 - 70	27	1700 kg	3400 kg	1150
Seilspannklemme für Alu-/Stahlseil	586095	8,0 - 18,0	50 - 150	25 x 38	3000 kg	6000 kg	1830
Seilspannklemme für Alu-/Stahlseil	586240	15,0 - 28,0	120 - 400	30 x 40	3500 kg	7000 kg	3600
Seilspannklemme für Kupfer-/Stahlseil	587000	1,0 - 5,0	1 - 16	20	500 kg	1000 kg	270
Seilspannklemme für Kupfer-/Stahlseil	587001	3,0 - 9,0	6 - 35	22	1000 kg	2000 kg	850
Seilspannklemme für Kupfer-/Stahlseil	587002	4,0 - 12,0	16 - 70	27	1700 kg	3400 kg	1200
Seilspannklemme für Kupfer-/Stahlseil	587003	6,0 - 18,0	50 - 150	25 x 38	3000 kg	6000 kg	1850
Seilspannklemme für Kupfer-/Stahlseil	587004	10,0 - 28,0	90 - 400	30 x 40	3500 kg	7000 kg	3800
Seilspannklemme für Kupfer-/Stahlseil	587005	20,0 - 40,0	240 - 800	30 x 40	4000 kg	8000 kg	6200

Seilspannklemme für isolierte Freileitungsseile ein- und mehradrig

- auch für Natur- und Kunstfaserseile geeignet
- verzinkt
- mit langer Klemmbacke und großer Zugöse
- selbsttätiges Festhalten auf dem Seil durch eingelegte Feder



Bezeichnung	Best. Nr.	Seil Ø in mm	Seil in mm ²	Augengröße D	Tragfähigkeit	Bruchlast	⚖️
Seilspannklemme f. isol. Freileitungsseile	586000	16,0 - 34,0	4 x 35-70	30 x 45	1200 kg	3000 kg	2200
Seilspannklemme f. isol. Freileitungsseile	586001	8,0 - 25,0	4 x 16-35	27 x 40	500 kg	1250 kg	900
Seilspannklemme f. isol. Freileitungsseile	586002	28,0 - 45,0	4 x 95-150	30 x 45	1800 kg	4500 kg	3100