

Kompaktleuchtstofflampe 131mm, G24q-1 13W/865 850lm

Artikel-Nr. 44037



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	13 W
Lichtstrom:	850 lm
Sockel:	G24q-1 (4-pins)
Farbwiedergabestufe:	80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:	6500 K
Durchmesser:	34.4 mm
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:	kühl >5300 K
Gesamtlänge:	131 mm
Integrierter Starter:	Nein
Amalgamtechnologie:	Nein
Spezielle Anwendung:	allgemein
Schwarzlichtlampe:	Nein
Farbe:	ohne
Anzahl der Lampenrohre:	2
Geeignet für EVG:	Ja
Energieeffizienzklasse:	A
Mittlere Nennlebensdauer:	16000 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Kompaktleuchtstofflampe 131mm Ein hoher Farbwiedergabeindex (CRI) von >80 ergibt satte und leuchtende Farben. Bis zu 80% Energieeinsparung im Vergleich zu normalen Glühlampen. Hält 10-mal länger als herkömmliche Glühlampen. 4-Stift-Lampen können mit elektronischem Getriebe, mit Dimmer, verwendet werden.

Energieeffizienzklasse: A
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 15
 Quecksilbergehalt (mg): 2.5
 Farbwiedergabeindex (Ra): 80
 Lichtstromerhalt: 76
 Lebensdauer (h): 16000

Letzte Aktualisierung am: 16.12.2014 14:52:17

