

Excentersnelspanner • met draadeind

23390.0236



Productbeschrijving

Voor het snel en rotatievrij spannen en lossen van onderdelen.
Bij de uitvoering "instelbaar" (afb. 2) kan de hendelinstelling worden aangepast.

Materiaal

Steunring

- thermoplast (PA), glasvezelversterkt

Hefboom

- Zinkspluitgietwerk, geplastificeerd, zwart, vergelijkbaar met RAL9005

Binnendelen

- RVS 1.4305

Schroef

- RVS 1.4305

Stelmoer

- RVS 1.4305

Tekening



Bestelinformatie

| Afmetingen | | | | | | | Slag s bij 90° hendelpositie | 🌡️ max. | 📦 [g] | Artikelnr. |
|---|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----|------------------------------------|------------|----------|------------|
| l | d ₂ | h ₁ max. opspanning | d ₃ | d ₅ | h ₂ max. | b | [mm] | [°C] | [g] | |
| met draadeind – Afbeelding 1, Roestvast staal | | | | | | | | | | |
| 63 | M5 | 50 | 16 | 18,5 | 16,4 | 16 | 0,75 | 80 | 67 | 23390.0236 |

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 14.06.2023.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."