

Produktinformation

83 30 005

Rohrzange S-Maul

DIN 5234

- Schlankes, S-förmiges Maul
- Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
- Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet
- Dreipunktanlage am Rohr, selbstklemmend
- Doppel-T-Profilgriff
- Unverlierbare Stellmutter
- Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein

Artikel-Nr.	83 30 005
EAN	4003773025221
Zange	rot pulverbeschichtet
Gewicht	472 g
Abmessungen	245 x 41 x 18 mm
Norm	DIN 5234
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Spannweite	35 mm
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 1 1/2 Zoll
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 35 mm
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	35 mm
Innendurchmesser Zoll	Ø 1/2 Zoll

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

