

DIGITUS®

19" Serverschrank Unique Serie, Plexiglas-Fronttür, (B)600 x (T)1.000 mm

- **Gestellrahmen:** modulare Aluminiumrahmenkonstruktion
- **Schutzart:** IP 20
- **Fronttür:** Plexiglas-Fronttür • 4-Punkt-Verriegelung Fronttür • 230° Türöffnungswinkel
- **Seitenwände:** abnehmbar und abschließbar
- **Rückwand:** 63% perforierte zweiflügelige Stahl-Rücktür • 3-Punkt-Verriegelung Rücktür • 230° Türöffnungswinkel
- **Schließmechanismus:** EMKA Schließung 333 (Front- und Rücktür) • EMKA Schließung 9081 (Seitenteile)
- **Kabelführungen:** großer Kabeleinlass mit Moosgummidichtung im Boden und Dachmodul
- **Eigenschaften:** Stahlblech 1,5 mm stark • hohe Rahmensteifigkeit durch spezielle Blechbiegetechnik • Türanschlag einfach wechselbar • 19" Profilschienen vorne und hinten im Schrank verbaut • 19" Profilschienen in der Tiefe variabel • 19" Profilschienen mit HE-Beschriftung • Dachbelüftungsvorrichtung zur Aufnahme von Lüfterblechen • Nivellierfüße für sicheren Aufbau und Positionierung • 4 Rollen, vordere Rollen feststellbar • mehrere Erdungspunkte im Schrank für Einbaukomponenten
- **Lackierung:** lichtgrau (RAL 7035) oder schwarz (RAL 9005)
- **Lieferumfang:** 19" Montageschrauben-Set (beinhaltet je 28 Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben), 2 x Schlüssel, 2 x Bürstenleisten für Kabelzuführung von oben und unten, 4 x 19" Leisten (beliebig tiefenverstellbar), 1 x Dachmodul für Belüftungseinheit vorbereitet • Lieferung erfolgt komplett montiert



19" Serverschrank Unique Serie, schwarz



19" Serverschrank Unique Serie, offen



Detailansicht: perforierte zweiflügelige Stahl-Rücktür

Produkt	Einbauhöhe	Ausführung	Belastbarkeit	Breite x Tiefe	Höhe	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
19" Serverschrank Unique Serie	26 HE	Glastür	1.000 kg	600 x 1.000 mm	1.400 mm	schwarz	DN19 SRV-26UBG1	11005637
	36 HE	Glastür	1.000 kg	600 x 1.000 mm	1.787 mm	schwarz	DN19 SRV36UBG	11005639