



KFZ-Rundumleuchte

- 12 V / 55 Watt
- mit magnetischer Bodenplatte
- haftet optimal auf Metall z.B. auf dem Autodach
- Stromversorgung über 2,0 m lange Wendelleitung und den Zigarettenanzünder
- Glühlampe auswechselbar (Typ H1)
- mit ECE-Prüfung

Montageanleitung:

- die Drehleuchte am Fahrzeug anbringen. Sich vergewissern, dass die Montagefläche sauber ist
- zur Betätigung der Drehleuchte den Stecker in die Steckdose des Zigarettenanzünders einstecken
- zur Verhinderung von Lackschäden bei Montage auf lackierten Oberflächen den Sauger nach oben abheben und ein waagrechtes Ziehen der Leuchte unbedingt vermeiden
- für eine korrekte und einwandfreie Benutzung der magnetisch - haftenden Rundumkennleuchte beachten Sie bitte das:
die Oberflächen des Magnets und der Ablageflächen gründlich sauber sind und das die Ablagefläche auf dem Fahrzeug ganz eben ist



KFZ-Rundumleuchte, orange



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

| Produkt | Ausführung | Maße | Material | Farbe | Hersteller- Nummer | Bestell- Nummer |
|-------------------|------------|------|------------|--------|-----------------------|--------------------|
| KFZ-Rundumleuchte | | | Kunststoff | orange | 920964 | 11570201 |