

# Technisches Datenblatt

## NBR-Vielzweckschlauch PROMAT

MADE IN GERMANY

### Technische Daten:

Seele:	Schwarze, porenfreie, glatte NBR-Innenschicht
Festigkeitsträger:	synthetische Garne
Decke:	Schwarze, glatte NBR-Außenschicht, ozon-, witterungs-, UV-, öl-, fett chemikalienbeständig
Betriebsdruck:	20 bar
Berstdruck:	60 bar
Temperaturbeständigkeit:	-30°C bis +85°C, kurzzeitig bis +100°C
Elektrischer Widerstand:	R < 10 hoch 6 Ohm/m
Abmessungen:	DN 13 x 4 mm DN 19 x 5 mm
Rollenlänge:	40 Meter
Art.-Nr.	4000310030 (13mm) 4000310031 (19mm)

### **Einsatzmöglichkeiten:**

Der PROMAT NBR-Vielzweckschlauch kann in den Bereichen des Maschinenbaus, der Land- und Forstwirtschaft, in Werkstätten, in Steinbrüchen, auf dem Bau sowie in der Schifffahrt und der Bahn eingesetzt werden.

Er kann mit Kompressoren, Faßpumpen und Aggregaten benutzt werden.

Im industriellen Bereich vor allem in den Sparten der Mineralölindustrie und der chemischen bzw. petrochemischen Industrie.

Zum Durchleiten von Benzin, Mineralöl, Gasöl, Kerosin, Heiz- und Schmierölen, ölhaltiger Pressluft, Kalt- und Heißwasser mit und ohne Waschzusätze, vegetabilen Ölen und tierischen Fetten, Propan, Butan, verdünnte Säuren, techn. Alkoholen, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Salzlösungen, Naphtha.

**"Diese Angaben entsprechen dem derzeitigen Wissensstand. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Datenblattes keine Haftung des Herstellers/Verkäufers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch den Hersteller/Verkäufer. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollten durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.**

**Diese Informationen können jederzeit abgeändert werden, wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Mit Herausgabe dieses technischen Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.**

**Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen."**