



Typ 90 90 Minuten Brandschutz
geprüft nach EN 14470-1

Feuerbeständige Gefahrstoffschränke Edition-G, ONE-TOUCH, mit Falttüren

für die sichere und vorschriftmäßige Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten mit 90 Minuten Brandschutz, gemäß TRGS 510 (Anlage 3) und EN 14470-1



- inkl. ONE-TOUCH-Ausstattung - komfortable und leichtgängige Öffnung des Schrankes, mit minimalem Aufwand
- selbsttätige Schließung der Türen im Brandfall
- automatisches Schließen der Türen nach 60 Sekunden
- mit einem Handgriff zwei Türen öffnen, Türen arretieren in der serienmäßigen Türfeststellanlage
- ausgerüstet mit Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke
- leichtgängige Auszugswannen, arretierbar



Gleich mitbestellen






- Abschießbare Lagerbox für Gefahrstoffschränk

Bestell-Nr.
116-982-J1

Gefahrstoffschränk Edition-G Typ GF-1201, sicherheitsgelb, mit Falttüren, 3 Einlegeböden, Bodenauffangwanne und Lochblechabdeckung, Türfeststellanlage, Bestell-Nr. 119-283-J1 (Abschießbare Lagerbox und Umluftfilteraufsatz optional)

Die zusätzliche Bodenwanne nimmt auslaufende Flüssigkeiten sicher auf

i geprüfte Bodenwanne (gemäß Stawa-R)



Typ	GF-1201	GF-1201-4	GF-1201-6
Ausstattung	3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung	4 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R	6 Auszugswannen, inkl. Bodenwanne gemäß Stawa-R
Maße außen B x T x H [mm]	1196 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1968
Maße innen B x T x H [mm]	1050 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742	1050 x 524 x 1742
Traglast Einlegeboden [kg]	75	–	–
Traglast Auszugswanne [kg]	–	60	60
Auffangvolumen Bodenwanne [l]	33	33	33
Auffangvolumen Auszugswanne [l]	–	30	30
Gewicht [kg]	458	488	520
Bestellnummer sicherheitsgelb (RAL 1004)	119-283-J1	119-279-J1	119-282-J1
Bestellnummer lichtgrau (RAL 7035)	119-284-J1	119-278-J1	119-289-J1
Zubehör			
Bestellnummer zusätzlicher Einlegeboden	116-975-J1	–	–
Bestellnummer Einlegewannen aus Kunststoff	116-939-J1	148-583-J1	148-583-J1
Bestellnummer Transportsockel für Gefahrstoffschränk B 1200 mm	165-319-J1	165-319-J1	165-319-J1