

## revêtement de sol industriel Orthomat Ribbed

marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, normalement inflammable, En PVC avec surface nervurée coloris noir



Numéro d'article: 184378



## Revêtement de sol pour atelier Orthomat Ribbed

revêtement de sol industriel

- convient pour le intérieur
- marchandise au mètre
- hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm
- En PVC avec surface nervurée coloris noir
- Résistant à la température jusqu'à +60 °C
- conformément à DIN 4102 et DIN 54332
- normalement inflammable
- 1 années de garantie

### Détails techniques

équipement du poste de travail	revêtement de sol	longueur max.	18300 mm
revêtement de sol	revêtement de sol industriel	conducteur d'électricité	non
confection	marchandise au mètre	difficilement inflammable	non
lieu d'utilisation	intérieur	résistance à la température	jusqu'à +60 °C
matériau de surface de roulement	PVC	coupe-feu	normalement inflammable

surface de revêtement de sol	nervuré	norme	conformément à DIN 4102 et DIN 54332
couleur	noir	garantie	1 années
hauteur	9 mm	Poids	3 kg
largeur	900 mm		