

hofs rayonnage pour jantes

rayonnage départ pour jantes de Ø 380 - 480 mm, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1060 x 335 mm, pour jantes de Ø 380 - 480 mm, charge max. par tablette 150 kg, 5 niveaux avec traverses arrondies pour un stockage respectueux des jantes, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 228354



hofs
REGALSYSTEME



hofs Rayonnage pour jantes

Champ de base

rayonnage pour jantes







- rayonnage départ pour jantes de Ø 380 - 480 mm
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1060 x 335 mm
- charge max. par tablette 150 kg
- largeur x profondeur compartiment 1000 x 300 mm
- 5 niveaux avec traverses arrondies pour un stockage respectueux des jantes
- Réglable au pas de 25 mm
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- structure en acier

- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
- Produit livré démonté
- certifié GS, label de qualité RAL
- 5 années de garantie
- pour votre sécurité : conformément au règlement 108-007 de la DGUV, les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur est supérieur à 5:1 doivent être protégés contre le basculement





Détails techniques

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| type de meuble | rayonnage | profondeur de compartiment | 300 mm |
| type de rayonnage | rayonnage pour jantes | utilisation | bilatéral |
| rayonnage modulaire | système emboîtable | type tablette/niveau | traverses |
| champ de rayonnage | rayonnage départ | tablette réglable au pas | 25 mm |
| matériau | acier | surface de montant | galvanisé |
| hauteur | 2500 mm | surface de traverses | galvanisé |
| largeur | 1060 mm | exécution couleur | galvanisé |
| profondeur | 335 mm | livraison | démonté |
| pour diamètre de jante | 380-480 mm | certification | GS // label de qualité RAL |
| charge maxi par tablette | 150 kg | garantie | 5 années |
| nombre de tablettes/niveaux | 5 pièce | conseil d'utilisation DGUV | fixation nécessaire |
| largeur de compartiment | 1000 mm | Poids | 28,558 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 224257 |  | marqueur pour pneus, couleur d'encre blanc, tige en orange |
| 224258 |  | marqueur pour pneus, couleur d'encre jaune, tige en orange |
| 228347 |  | rayonnage pour jantes, rayonnage suivant pour jantes de Ø 380 - 480 mm, hauteur x largeur x profondeur 2500 x 1010 x 335 mm, pour jantes de Ø 380 - 480 mm, charge max. par tablette 150 kg, 5 niveaux avec traverses arrondies pour un stockage respectueux des jantes, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 228357 |  | écarteur mural pour rayonnage pour jantes, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 228358 |  | double écarteur pour rayonnage pour jantes, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 228429 |  | ancrage de tablette pour rayonnage sans boulons, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 213052 |  | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm |
| 217213 |  | palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés |
| 231461 |  | caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique |
| 991798 |  | panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc |