

Cascao roulette pivotante

force 200 kg, diamètre 100 mm,
longueur moyeu 40 mm, avec
bandage polyuréthane, moyeu
avec Palier de pivotement, jante en
polyamide, fixation avec panneau

Numéro d'article: 243554



roulette pivotante

- force 200 kg
- diamètre 100 mm
- longueur moyeu 40 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec Palier de pivotement
- espacement des trous des vis 80/77x60 mm
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé
- fixation avec panneau

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette pivotante	frein	sans
charge	200 kg	pare-fils	non
pneumatique	polyuréthane	longueur de moyeu	40 mm

Ø de roue	100 mm	distance trou de vis	80/77x60 mm
matériau de jante	polyamide	surface de boîtier	galvanisé
roulement	Palier de pivotement	Poids	0,71 kg