

Moravia arceau pour cycles CITY SPRINT

MORAVIA
kompetent und fair

hauteur x longueur x profondeur 800 x 800 x 48 mm, En acier de qualité galvanisée à chaud avec revêtement coloris DB703 anthracite, structure en tube rond, À cheviller

Numéro d'article: 273973



arceau pour cycles







- hauteur x longueur x profondeur 800 x 800 x 48 mm
- En acier de qualité galvanisée à chaud avec revêtement coloris DB703 anthracite
- utilisation double face
- structure en tube rond
- équipé de sans tube coudé
- À cheviller

Détails techniques

équipement d'extérieur	supports cycles	installation	montage sol
type de supports cycles	arceau pour cycles	type de fixation	À cheviller
hauteur	800 mm	matériau	acier de qualité
longueur	800 mm	surface de montant	galvanisée à chaud //

		revêtement
profondeur	48 mm	couleur du montant anthracite // DB703
utilisation	double face	exécution couleur mica de fer/anthracite
forme de tube	tube rond	Poids 9,5 kg
équipement montant	aucun	

Cela s'adapte aussi ...

141962		cylindre pilote, forme rond, hauteur x diamètre 460 x 100 mm, en polyéthylène coloris rouge/blanc, rétroréfléchissant, Montant auto-érectile et écrasable au besoin, sans pied
221310		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en orange fluo, taille taille unique
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
226373		banc, largeur 1200 mm, 3 lames d'assise, assise en bois de chêne coloris Chêne clair, assise hauteur 450 mm, châssis en acier galvanisé avec revêtement en gris
306328		poubelles grillagées, convient pour extérieur, capacité 18 l, hauteur 400 mm, pour fixation sur montant ou murale, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, soubassement plein
531400		panneau de sortie de secours, point de collecte, panneau triangulaire, en aluminium, surface réfléchissant, hauteur x largeur 400 x 400 mm