

## bac gerbable norme Europe

hauteur x longueur x largeur 220 x 800 x 600 mm, capacité 87 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein



Numéro d'article: 402002



## Bac grande capacité norme Europe

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 220 x 800 x 600 mm
- capacité 87 l
- force 40 kg
- capacité de gerbage 800 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en gris
- Parois plein, fond plein
- transport facile grâce à poignées ouvertes
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux

### Détails techniques

type de récipient	bacs gerbables	soubassement	plein
norme européenne	oui	charge	40 kg
capacité	87 l	capacité de gerbage	800 kg
hauteur	220 mm	couvercle	en accessoires (non compris)

longueur	800 mm	convient pour aliments	oui
largeur	600 mm	considération comme matière dang	non
matériau	polypropylène	convient pour les convoyeurs à r	oui
gerbable	oui	dispositif de support	poignées ouvertes
emboîtable	non	couleur	gris
pliable	non	Poids	4,4 kg
structure de cloison	plein		

## Accessoires

208796



couvercle coiffant, en polypropylène, pour bac grand volume norme Europe avec capacité 87 l, pour récipients longueur x largeur 800 x 600 mm, largeur x profondeur 600 x 800 mm, en noir

## Cela s'adapte aussi ...

202875



diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique

529885



rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion