

drapeau et mât

hauteur au-dessus du sol 7 m,
conique, diamètre supérieur/inférieur
60 /]100 mm, hissage via guidage de
câble intérieur, dispositif
verrouillable, en aluminium argent
anodisé, à insérer avec manchon

Numéro d'article: 532745



Drapeau et mât

drapeau et mât

- hauteur au-dessus du sol 7 m
- conique, diamètre supérieur/inférieur 60 /]100 mm
- hissage via guidage de câble intérieur, dispositif verrouillable
- en aluminium argent anodisé
- à insérer avec manchon

Détails techniques

équipement d'extérieur	drapeau et mât	exécution dispositif de hissage	verrouillable
matériau	aluminium	potence	sans potence
hauteur	7 m	verrouillable	oui
diamètre	60-100 mm	surface	argent anodisé
forme de drapeau et mât	conique	type de fixation	à insérer
dispositif de hissage	guidage de câble intérieur	Poids	23,26 kg

Cela s'adapte aussi ...

303308



potelet de style, forme angulaire avec tête hémisphérique, hauteur x largeur x profondeur 1160 x 70 x 70 mm, en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7021 gris noir, modèle fixe, à cheviller

567219



Montant pour panneau de parking, à enfoncer, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion