

## bac à bec

### Futura

hauteur x largeur x profondeur 145 x 200 x 360 / 310 mm, en polypropylène en rouge

lot 12 pièce



Numéro d'article: 977312

## Bac à bec Futura

### Ouverture de prise profonde facilitant l'accès


bac à bec

- hauteur x largeur x profondeur 145 x 200 x 360 / 310 mm
- en polypropylène en rouge
- ouverture de prise profonde
- transport facile grâce à poignée encastrée avant et arrière
- résistant à la température de -40 °C à +60 °C
- Convient pour convoyeur à rouleaux





## Détails techniques

type de récipient	bac à bec	convient pour les convoyeurs à r	oui
norme européenne	non	gerbable	oui
hauteur	145 mm	ouverture de prise	Prof.
largeur	200 mm	poignée	poignée encastrée avant et arrière
profondeur	360 mm	convient pour aliments	oui
Profondeur de la tablette	310 mm	résistance à la température	-40 °C à +60 °C
matériau	polypropylène	couleur	rouge
recyclable	oui	taille	3Z - HxIxP 145x200x360/310 mm
considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter	Poids	7,2 kg

## Accessoires

989537		Étiquette pour bac à bec, pour récipients hauteur x largeur 145 x 200 mm
--------	---	--

## Cela s'adapte aussi ...

209420		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 760 x 1000 x 430 mm, 104 bacs en polyéthylène, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair
524162		éta bli, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis piètement 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium
531075		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1020 x 200 mm, 72 bacs en polypropylène, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7012 gris basalte